

# SIMPLE TORSION

## Le produit

Bien qu'étant le plus courant du marché, facilement reconnaissable avec ses mailles en losange, le grillage simple torsion est un produit hybride, esthétique et de qualité.

S'adaptant à tous types d'environnements et particulièrement robuste, il est le constituant de base de nombreuses clôtures modernes, terrains de sport, espaces industriels, résidentiels ou encore terrains de tennis.

Le grillage simple torsion SBFM s'avère être la solution durable et efficace pour clôturer les périmètres sensibles en répondant aisément aux contraintes les plus fortes.

## Caractéristiques

Duralinox ● Galvanisé ● Anthracite 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○



FINITION	DIAMÈTRE (mm)	MAILLE (mm)	POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	HAUTEUR (m)
<b>Galvanisé Standard</b> Teneur en zinc 60g/m <sup>2</sup>	2	50	0.90	Toutes les hauteurs de 0,5 à 4
	2,7	50	1.75	
<b>Galvanisé Riche</b> Teneur en zinc 240g/m <sup>2</sup>	2,1	50	1.02	
	2,4	45	1.57	
		50	1.35	
	45	2.36		
	3,0	50	2.15	
		50	3.00	
3,4	50	3.9		
<b>Extrudé vert</b>	2,5	50	0.73	
	2,7	50	0.87	
	3,0	50	1.07	
	3,2	50	1.16	
		45	2.07	
	3,4	50	1.71	
		50	1.96	
<b>Extrudé gris 7016</b>	2,7	50	0.87	
	3,0	50	1.07	
	3,8	50	1.96	
<b>Extrudé Noir</b>	2,7	50	0.87	
	3,2	50	1.16	
<b>Extrudé Blanc</b>	2,7	50	0.87	
	3,8	50	1.96	
<b>Fluidisé blanc</b>	3,0 / 3,4	50	3.06	

FINITION	DIAMÈTRE (mm)	MAILLE (mm)	POIDS (kg/m <sup>2</sup> )	HAUTEUR (m)
<b>Fluidisé vert</b>	1,9 / 2,4	50	0.92	Toutes les hauteurs de 0,5 à 4
	2,4 / 2,9	45	1.67	
		50	1.55	
	3,0 / 3,4	50	3.06	
3,9 / 4,4	50	3.94		
<b>Fluidisé Gris</b>	2,4 / 2,9	45	1.67	
		50	1.55	
	3,9 / 4,4	50	3.94	
<b>Duralinox</b>	2,3	50	0,50	
	3,0	50	0,80	
	3,9	50	1,42	

- Facilement remaillable et réparable
- Finitions avec picots en haut du grillage ou bouclage haut et bas de clôture
- Facile à mettre en forme et à utiliser grâce à sa souplesse
- Excellente tenue aux chocs et à l'écrasement
- Particulièrement adapté aux terrains en pente
- Proposé en maille 45mm pour les clôtures de tennis - conforme à la réglementation de la FFT
- Livré en rouleaux compactés ou non compactés
- Conditionnement : rouleaux de 25 mL